

Art.-Nr.: 10.01.02.00890




FSTA-HD G1/2-AG 50 VG

Пружинный плунжер FSTA-HD поставляется как готовое к подключению изделие.

Технические данные

Attribute	Value
Монтажные элементы по форме	противовращательное устройство
Ход пружины Z	50,0 mm
Соединение с присоской	G1/2"-M
Вакуумное соединение	G3/8"-F
Момент затяжки (макс.)	50,0 Nm



Конструктивные данные FSTA-HD G1/2-AG 50 VG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	70,30 mm
Высота H	176,50 mm
Резьба G1	G3/8"-F
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Резьба G2	G1/2"-M
Длина резьбы LG2	10,5 mm
Длина резьбы LG3	53,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	36,0 mm
Размер ключа SW2	24,0 mm
Ход пружины Z	50,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.00890



Технические данные

Attribute	Value
Центр силы пружины	49,20 N
Жесткость пружины	1,810 N/mm
Предварительное натяжение пружины	3,95 N
Горизонтальная нагрузка	1.200,0 N
Вертикальная нагрузка	4.900,0 N
Вес	540,0 g
Температура эксплуатации	0 ... 80 °C
Семейство продуктов	FSTA-HD
Момент затяжки (макс.)	50,0 Nm

Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.02.00890



Данные для заказа Аксессуары 10.01.02.00890

Тип		Количество предметов
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
Шаровой шарнир	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
Соединение поперечной балки	HTR-STA 62 1N D30 WI	10.08.03.00148
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 40x40 D30 WI	10.08.03.00090
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 50x50 D30 WI	10.08.03.00091
Соединение поперечной балки	HTR-ST5 60x60 D30 WI	10.08.03.00092
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
Продукты сторонних производителей - ERP-US	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
Вставная муфта, прямой	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
Вставная муфта, прямой	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
Вставная муфта, прямой	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
Вставная муфта, прямой	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
Вставная муфта, колено	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
Вставная муфта, колено	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
Вставная муфта, колено	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
Вставная муфта, колено	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
Вставная муфта, колено	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.02.00890