

スプリングプランジャー FSTF G1/2-AG 50



Art.-Nr.: 10.01.02.01012




FSTF G1/2-AG 50

スプリングプランジャー FSTFはすぐに接続可能な製品として納品されます。

アクセサリ: T溝取付けセット

技術資料

属性	価値
スプリングストロークZ	50.0 mm
真空パッド接続	G1/4-IG
真空接続口	M20-M
別の真空接続口	G1/4-F
別の真空パッド接続方法	G1/2-M



デザインデータ FSTF G1/2-AG 50

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	60.00 mm
幅B1	54.60 mm
幅B	32.30 mm
高さ H2	85.00 mm
高さ H	168.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	10.0 mm
スレッドG2	G1/2-M
グリッパーの長さ LG2	12.0 mm
グリッパーの長さ LG3	10.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.01012

スプリングプランジャー FSTF G1/2-AG 50



Art.-Nr.: 10.01.02.01012

技術資料

属性	値
バネ力センター	31.75 N
バネ定数	0.567 N/mm
スプリング・プレテンション	17.60 N
水平方向荷重	800.0 N
垂直方向荷重	2500.0 N
質量	246.0 g
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	FSTF
別の真空接続口	G1/4-F
別の真空パッド接続方法	G1/2-M

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直負荷は静止時の最大値です。※水平負荷は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。（静止時）。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。

その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.01012

データアクセサリを注文する 10.01.02.01012

Typ	製品コード
取付セット	SET FSTF 10.01.02.01030
取付セット	SET FSTF COM 10.01.02.01031