



Art.-Nr.: 10.01.02.01336



FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN

L'asta a molla FSTIm viene fornito come prodotto finito per connessione.

Accessorio: tubo flessibile per vuoto, bocchetta



Dati di costruzione FSTIm N004 4/2.5 L 5 IN

### Dati tecnici

Elementi di fissaggio della forma	isolante (elettrico)
Freccia elastica Z	5,0 mm
Attacco del vuoto	Tubo fless. 4/2.5
Forma	Guida a vuoto laterale
Coppia di fissaggio (max)	4,0 Nm

### Dati di costruzione

Larghezza B	21,50 mm
Altezza H2	14,00 mm
Altezza H	39,00 mm
Diametro esterno D1	6,0 mm
Diametro esterno D	2,50 mm
Diametro nominale dn	1,80 mm
Diametro interno d	2,00 mm
Lunghezza della filettatura LG3	19,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	13,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Filettatura G3	M10x1-AG

Consiglio: Evitare la corsa max. delle aste Z durante un funzionamento prolungato, al fine di aumentare la durata. Assicurarsi che la guida del tubo sia libera da tensioni.

Art.-Nr.: 10.01.02.01336

**Dati tecnici**

Elementi di fissaggio della forma	isolante (elettrico)
Centro di reazione elastica	0,64 N
Tasso elastico	0,055 N/mm
Pretensione della molla	0,50 N
Carico orizzontale	10,0 N
Carico verticale	15,0 N
Peso	16,00 g
Temperatura d'intervento	0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti	FSTIm
Coppia di fissaggio (max)	4,0 Nm

Nota: Reazione elastica: riferita al 50 % della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Carico orizzontale: la specifica del carico orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. Si tratta di una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e l'estensione della molla in posizione orizzontale.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.02.01336**

Typ		Numero articolo
Tubo flessibile aria compressa	VSL 4-2.5 PU BL SO	10.07.09.00142
Bocchetta	ST M5-AG 2.5 M5-V	10.08.03.00312
Collegamento traverse	HTR-STA 47 1N D10/16 FL	10.08.03.00085
Collegamento traverse	HTR-ST5 30x30 D10/16 WI	10.08.03.00088
Collegamento traverse	HTR-ST5 40x40 D10/16 WI	10.08.03.00089

