

Art.-Nr.: 10.01.02.01440




FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

スプリングプランジャー FSTE-HDBは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
取付部品のデザイン	回転防止機構付き アンチブロック
スプリングストロークZ	25.0 mm
真空パッド接続	G1/2-M
真空接続口	G3/8"-F
締め付けトルク（最大）	50.0 Nm



デザインデータ FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	36.80 mm
高さ H	136.30 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グリッパの長さ LG1	16.0 mm
スレッドG2	G1/2-M
グリッパの長さ LG2	10.5 mm
グリッパの長さ LG3	50.0 mm
スパナサイズ SW1	36.0 mm
スパナサイズ SW2	24.0 mm
スプリングストロークZ	25.0 mm

※製品寿命の向上のため、全ストロークでの使用は避けてください。また、ホースの取り回しに張りがいないかを確認してください。

Art.-Nr.: 10.01.02.01440



技術資料

属性	値
取付部品のデザイン	回転防止機構付き アンチブロック
バネ力センター	52.50 N
バネ定数	3.828 N/mm
スプリング・プレテンション	4.60 N
水平方向荷重	1870.0 N
垂直方向荷重	4900.0 N
質量	590.0 g
作動温度	0 ~ 80 °C
製品ファミリー	FSTE-HDB
締め付けトルク (最大)	50.0 Nm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直負荷は静止時の最大値です。※水平負荷は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。(静止時)。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.01440



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.02.01440

Art.-Nr.: 10.01.02.01440



データアクセサリを注文する **10.01.02.01440**

Typ		製品コード
ユニバーサルホルダー	HTR-UNI 2N FSTE-HDB	10.01.03.00332
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
ボールジョイント	KGL G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00111
トラス接続	HTR-STA 62 1N D30 WI	10.08.03.00148
トラス接続	HTR-ST5 40x40 D30 WI	10.08.03.00090
トラス接続	HTR-ST5 50x50 D30 WI	10.08.03.00091
トラス接続	HTR-ST5 60x60 D30 WI	10.08.03.00092
タケノコニッブル	ST G3/8-AG 9 MS-V	10.08.03.00159
タケノコニッブル	ST G3/8-AG 13 MS-V	10.08.03.00160
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 8	10.08.02.00237
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 10	10.08.02.00252
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 12	10.08.02.00209
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G3/8-AG 14	10.08.02.00211
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 8	10.08.02.00236
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 10	10.08.02.00255
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G3/8-AG 12	10.08.02.00163
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G3/8-AG 8	10.08.02.00234
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-WF G3/8-AG 10	10.08.02.00259

