

Art.-Nr.: 10.01.02.01684




FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

スプリングプランジャーFSTImcは組立済みで納入されます。

アクセサリ: 真空ホース、ワンタッチホースコネクタ

技術資料

属性	価値
取付部品のデザイン	(導電性)
スプリングストロークZ	5.0 mm
グリッパーの長さ	20.00 mm
真空パッド接続	M5-F
デザイン	プロフィール
締め付けトルク (最大)	1.5 Nm



デザインデータ FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	14.00 mm
高さ H	41.00 mm
外径D	12.00 mm
内径d	2.00 mm
スレッドG2	M5-F
グリッパーの長さ LG2	4.1 mm
スパナサイズ SW1	10.0 mm
スプリングストロークZ	5.0 mm
高さ H3	20.00 mm
スパナサイズ SW3	11.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.02.01684

 技術資料

属性	値
取付部品のデザイン	(導電性)
バネ力センター	0.33 N
バネ定数	0.057 N/mm
スプリング・プレテンション	0.19 N
水平方向荷重	1.5 N
垂直方向荷重	15.0 N
質量	12.9 g
作動温度	10 ~ 45 °C
製品ファミリー	FSTIMC
締め付けトルク (最大)	1.5 Nm

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.01684