

Art.-Nr.: 10.01.02.01685




技術資料

| 属性 | 価値 |
|--------------|----------|
| 取付部品のデザイン | (導電性) |
| スプリングストロークZ | 10.0 mm |
| グリッパーの長さ | 30.00 mm |
| 真空パッド接続 | M5-F |
| デザイン | プロフィール |
| 締め付けトルク (最大) | 1.5 Nm |

FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

スプリングプランジャーFSTImcは組立済みで納入されます。

アクセサリ: 真空ホース、ワンタッチホースコネクタ



デザインデータ

| 属性 | 価値 |
|--------------|----------|
| 高さ H2 | 19.00 mm |
| 高さ H | 56.00 mm |
| 外径D | 12.00 mm |
| 内径d | 2.00 mm |
| スレッドG2 | M5-F |
| グリッパーの長さ LG2 | 4.1 mm |
| スパナサイズ SW1 | 10.0 mm |
| スプリングストロークZ | 10.0 mm |
| 高さ H3 | 20.00 mm |
| スパナサイズ SW3 | 11.0 mm |

デザインデータ FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

Art.-Nr.: 10.01.02.01685

 技術資料

| 属性 | 価値 |
|---------------|------------|
| 取付部品のデザイン | (導電性) |
| バネ力センター | 0.58 N |
| バネ定数 | 0.051 N/mm |
| スプリング・プレテンション | 0.32 N |
| 水平方向荷重 | 1.5 N |
| 垂直方向荷重 | 15.0 N |
| 質量 | 15.8 g |
| 作動温度 | 10 ~ 45 °C |
| 製品ファミリー | FSTIMC |
| 締め付けトルク (最大) | 1.5 Nm |

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.02.01685

 データアクセサリを注文する **10.01.02.01685**

| Typ | | 製品コード |
|--------------|-------------------------|----------------|
| アクセサリ FSTimc | ZUB DI-SCH FSTImc | 10.01.49.00063 |
| アクセサリ FSTimc | ZUB BOHR-BUCHS FSTImc 8 | 10.01.49.00057 |