

Art.-Nr.: 10.01.03.00107




HTR-UNI 1N G2 80

ユニバーサルホルダー HTR-UNIは、個々のパーツの状態で納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ネジ付きチューブ
- ボールクランプ
- 取付けネジ

アクセサリ：角型フレーム取付け用アダプタ、円形パイプ取付け用アダプタ、円形パイプ取付け用 径変換アダプタ、ネジ付きチューブ (長さ 80~200 mm)



デザインデータ HTR-UNI 1N G2 80

技術資料

属性	価値
作動温度	0 ~ 80 °C
グリップバーの長さ L1	80.00 mm
真空パッド接続	G1/4"-M
クロスビーム接続	ナットスロット×1

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	80.00 mm
グリップバーの長さ L2	70.00 mm
グリップバーの長さ L	30.00 mm
高さ H	27.50 mm
外径 D	59.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
スレッド G2	M6-M
グリップバーの長さ LG2	6.3 mm
L字型旋回角 W	15.0 °
グリップバーの長さ L3	20.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.03.00107



技術資料

属性	値
質量	170.0 g
製品ファミリー	HTR-UNI



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00107



データアクセサリーを注文する 10.01.03.00107

Typ		製品コード
つば付きスライドベアリングスリーブ	BUCHSE 32-25x21 PA	10.01.03.00097
トラス接続	HTR-STB 30x30 UNI	10.01.03.00135
トラス接続	HTR-STC D32 UNI	10.01.03.00108

