

Art.-Nr.: 10.01.03.00109




技術資料

属性	価値
材質	オーステナイト系ステンレス鋼
高さ H	26.50 mm
スレッドG1	G1/8"-F
スレッドG2	G1/8"-M

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2

ボールジョイント KGL (首振りジョイント) は、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	26.50 mm
呼び径 dn	2.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	8.5 mm
スレッドG2	G1/8"-M
グリップの長さ LG2	7.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
L字型旋回角W	15.0 °

デザインデータ KGL G1/8-IG G1/8-AG A2



技術資料

属性	価値
垂直方向荷重	300.0 N
質量	26.0 g
製品ファミリー	KGL

ボールジョイント

KGL G1/8-IG G1/8-AG A2



Art.-Nr.: 10.01.03.00109



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00109



スペアパーツの注文データ **10.01.03.00109**

Typ		製品コード
ネジ接続用シールリング	DR G1/8 15/10x1.5 PA	10.07.08.00020



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00109