

Art.-Nr.: 10.01.03.00110




KGL G1/4-IG G1/4-AG

ボールジョイント KGL (首振りジョイント) は、すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
高さ H	37.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G1/4"-M

デザインデータ



属性	値
高さ H	37.50 mm
呼び径 dn	3.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリップの長さ LG2	10.0 mm
スパナサイズ SW1	19.0 mm
L字型旋回角W	15.0 °

デザインデータ KGL G1/4-IG G1/4-AG



技術資料

属性	値
垂直方向荷重	1500.0 N
質量	67.0 g
製品ファミリー	KGL

Art.-Nr.: 10.01.03.00110



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00110



スペアパーツの注文データ 10.01.03.00110

Typ		製品コード
ネジ接続用シールリング	DR G1/4 18/13.5x1.5 PA	10.07.08.00021

