

Art.-Nr.: 10.01.03.00111




技術資料

属性	価値
高さ H	40.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
スレッドG2	G1/2-M

KGL G1/2-IG G1/2-AG

ボールジョイント KGL (首振りジョイント) は、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	40.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリップの長さ LG1	14.0 mm
スレッドG2	G1/2-M
グリップの長さ LG2	12.0 mm
スパナサイズ SW1	24.0 mm
L字型旋回角W	15.0 °

デザインデータ KGL G1/2-IG G1/2-AG



技術資料

属性	価値
垂直方向荷重	2500.0 N
質量	116.0 g
製品ファミリー	KGL

ボールジョイント

KGL G1/2-IG G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00111



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00111



スペアパーツの注文データ 10.01.03.00111

Typ		製品コード
ネジ接続用シールリング	DR G1/2 26/21.5x1.5 PA	10.07.08.00023



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00111