


Art.-Nr.: 10.01.03.00137



KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

ボールジョイント KGL (首振りジョイント) は、すぐに接続可能な製品として納品されます。



デザインデータ KGL G1/4-IG M10x1.25-AG

技術資料

属性	値
高さ H	37.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	M10x1.25-M

デザインデータ

属性	値
高さ H	37.50 mm
呼び径 dn	3.50 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	M10x1.25-M
グリップの長さ LG2	10.0 mm
スパナサイズ SW1	19.0 mm
L字型旋回角 W	15.0 °



技術資料

属性	値
垂直方向荷重	1500.0 N
質量	67.0 g
製品ファミリー	KGL



ボールジョイント

KGL G1/4-IG M10x1.25-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00137



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00137



スペアパーツの注文データ 10.01.03.00137

Typ		製品コード
ネジ接続用シールリング	DR G1/4 18/13.5x1.5 PA	10.07.08.00021



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00137