

Art.-Nr.: 10.01.03.00152



FLK G1/4-AG G1/4-AG


フレックスリンク FLK (首振りジョイント) はすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
作動温度	0 ~ 70 °C
スレッドG1	G1/4"-M
スレッドG2	G1/4"-M

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L	16.50 mm
呼び径 dn	3.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG1	10.5 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG2	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
L字型旋回角W	12.0 °



デザインデータ FLK G1/4-AG G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00152



技術資料

属性	値
変形モーメント	10.0 Nm
垂直方向荷重	750.0 N
質量	30.0 g
製品ファミリー	FLK



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00152

