


Art.-Nr.: 10.01.03.00152



FLK G1/4-AG G1/4-AG

Шарнирный захват Flexolink FLK поставляется как готовый к подключению продукт.



Конструктивные данные FLK G1/4-AG G1/4-AG

Технические данные

Attribute	Value
Температура эксплуатации	0 ... 70 °C
Резьба G1	G1/4"-M
Резьба G2	G1/4"-M

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	16,50 mm
Номинальный диаметр dn	3,00 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,5 mm
Резьба G2	G1/4"-M
Длина резьбы LG2	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Угол поворота W	12,0 °



Art.-Nr.: 10.01.03.00152



Технические данные

Attribute	Value
Изгиб	10,0 Nm
Вертикальная нагрузка	750,0 N
Вес	30,0 g
Семейство продуктов	FLK



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.03.00152

