

Art.-Nr.: 10.01.03.00153




FLK G1/2-AG G1/2-AG

フレックスリンク FLK (首振りジョイント) はすぐに接続可能な製品として納品されます。

## 技術資料

| 属性     | 価値        |
|--------|-----------|
| 作動温度   | 0 ~ 70 °C |
| スレッドG1 | G1/2"-M   |
| スレッドG2 | G1/2-M    |

## デザインデータ



| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| グリッパーの長さ L   | 21.00 mm |
| 呼び径 dn       | 5.50 mm  |
| スレッドG1       | G1/2"-M  |
| グリッパーの長さ LG1 | 14.0 mm  |
| スレッドG2       | G1/2-M   |
| グリッパーの長さ LG2 | 14.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 27.0 mm  |
| L字型旋回角W      | 12.0 °   |

デザインデータ FLK G1/2-AG G1/2-AG



フレックスリンク

## FLK G1/2-AG G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00153



### 技術資料

| 属性      | 値        |
|---------|----------|
| 変形モーメント | 65.0 Nm  |
| 垂直方向荷重  | 3000.0 N |
| 質量      | 100.0 g  |
| 製品ファミリー | FLK      |



### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.03.00153](http://www.schmalz.co.jp/10.01.03.00153)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00153](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00153)