

Art.-Nr.: 10.01.03.00175




FLK G1/2-IG G1/2-AG

フレックスリンク FLK (首振りジョイント) はすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
作動温度	0 ~ 70 °C
スレッドG1	G1/2"-F
スレッドG2	G1/2-M

デザインデータ



デザインデータ FLK G1/2-IG G1/2-AG

属性	値
グリップバーの長さ L	33.50 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリップバーの長さ LG1	14.0 mm
スレッドG2	G1/2-M
グリップバーの長さ LG2	14.0 mm
スパナサイズ SW1	27.0 mm
L字型旋回角W	12.0 °

フレックスリンク

FLK G1/2-IG G1/2-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00175



技術資料

属性	価値
変形モーメント	50.0 Nm
垂直方向荷重	3000.0 N
質量	100.0 g
製品ファミリー	FLK



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00175



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00175