

Art.-Nr.: 10.01.03.00178




FLK G1/4-IG G1/4-AG

フレックスリンク FLK (首振りジョイント) はすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
作動温度	0 ~ 70 °C
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	G1/4"-M



デザインデータ FLK G1/4-IG G1/4-AG

デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L	27.00 mm
呼び径 dn	3.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップバーの長さ LG1	12.0 mm
スレッドG2	G1/4"-M
グリップバーの長さ LG2	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
L字型旋回角 W	12.0 °

Art.-Nr.: 10.01.03.00178



技術資料

属性	値
変形モーメント	10.0 Nm
垂直方向荷重	750.0 N
質量	30.0 g
製品ファミリー	FLK



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00178

