


Art.-Nr.: 10.01.03.00178



FLK G1/4-IG G1/4-AG

La rotule articulée Flexolink FLK est livrée prête à être raccordée.



Données de construction FLK G1/4-IG G1/4-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Température de travail	0 ... 70 °C
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G1/4"-M

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	27,00 mm
Diamètre nominal dn	3,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	12,0 mm
Filetage G2	G1/4"-M
Longueur du filetage LG2	12,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Angle d'orientation W	12,0 °

Flexolink

FLK G1/4-IG G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00178



Données techniques

Attribut	Valeur
Moment de flexion	10,0 Nm
Charge verticale	750,0 N
Poids propre	30,0 g
Famille de produits	FLK



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.03.00178



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.03.00178