

Art.-Nr.: 10.01.03.00206




FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

フレックスリンク FLK (首振りジョイント) はすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	値
作動温度	0 ~ 70 °C
スレッドG1	G1/4"-F
スレッドG2	M10x1.25-M

デザインデータ



デザインデータ FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

属性	値
グリップバーの長さ L	32.00 mm
呼び径 dn	2.80 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップバーの長さ LG1	10.5 mm
スレッドG2	M10x1.25-M
グリップバーの長さ LG2	8.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
L字型旋回角W	12.0 °

フレックスリンク

FLK G1/4-IG M10x1.25-AG



Art.-Nr.: 10.01.03.00206



技術資料

属性	値
変形モーメント	8.0 Nm
垂直方向荷重	500.0 N
質量	26.0 g
製品ファミリー	FLK



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00206



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00206