

Art.-Nr.: 10.01.03.00207




FLK G1/2-IG G1/2-AG V

首振りジョイント、フレックスリンク FLKはすぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
取付部品のデザイン	強化
作動温度	0 ~ 70 °C
スレッドG1	G1/2"-F
スレッドG2	G1/2-M



デザインデータ FLK G1/2-IG G1/2-AG V

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	53.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	14.0 mm
スレッドG2	G1/2-M
グリッパーの長さ LG2	14.0 mm
スパナサイズ SW1	36.0 mm
L字型旋回角W	8.0 °

フレックスリンク

FLK G1/2-IG G1/2-AG V



Art.-Nr.: 10.01.03.00207

 技術資料

属性	値
変形モーメント	65.0 Nm
垂直方向荷重	4500.0 N
質量	190.0 g
製品ファミリー	FLK

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00207