

Art.-Nr.: 10.01.03.00223



HTR-UNI 2N G2 80

ユニバーサルホルダー HTR-UNIは、個々のパーツの状態で納品されます。納品内容は以下の通りです。


- ネジ付きチューブ
- ボールクランプ
- 取付けネジ

アクセサリ：角型フレーム取付け用アダプタ、円形パイプ取付け用アダプタ、円形パイプ取付け用 径変換アダプタ、ネジ付きチューブ (長さ 80 ~ 200 mm)

技術資料

属性	価値
作動温度	0 ~ 80 °C
グripperの長さ L1	80.00 mm
真空パッド接続	G1/4"-M
クロスビーム接続	2Tスロット

デザインデータ



属性	価値
グripperの長さ L1	80.00 mm
グripperの長さ L2	70.00 mm
グripperの長さ L	30.00 mm
幅B	44.00 mm
高さH	27.50 mm
外径D	59.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
スレッドG2	M6-M
グripperの長さ LG2	6.0 mm
L字型旋回角W	15.0 °

デザインデータ HTR-UNI 2N G2 80



ユニバーサルホルダー

HTR-UNI 2N G2 80



Art.-Nr.: 10.01.03.00223



技術資料

属性	値
質量	170.0 g
製品ファミリー	HTR-UNI



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00223



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00223