

ユニバーサルホルダー HTR-UNI 2N FSTI



Art.-Nr.: 10.01.03.00297




HTR-UNI 2N FSTI

ユニバーサルホルダー HTR-UNIは、個々のパーツの状態で納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ネジ付きチューブ
- ボールクランプ
- 取付けネジ

アクセサリ：角型フレーム取付け用アダプタ、円形パイプ取付け用アダプタ、円形パイプ取付け用 径変換アダプタ、ネジ付きチューブ (長さ 80~200 mm)



デザインデータ HTR-UNI 2N FSTI

技術資料

属性	価値
作動温度	°C
デザイン	FSTI用
クロスビーム接続	2Tスロット

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	28.00 mm
幅B	44.00 mm
高さ H	27.50 mm
外径D	59.00 mm
内径d	18.00 mm
スレッドG2	M6-M
L字型旋回角W	15.0 °
グリッパーの長さ L3	20.00 mm




WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00297

ユニバーサルホルダー HTR-UNI 2N FSTI



Art.-Nr.: 10.01.03.00297



技術資料

属性	値
質量	155.0 g
製品ファミリー	HTR-UNI



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00297



データアクセサリを注文する **10.01.03.00297**

Typ		製品コード
スプリングブランジャー	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25	10.01.02.00868
スプリングブランジャー	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG	10.01.02.00869
スプリングブランジャー	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50	10.01.02.00992
スプリングブランジャー	FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG	10.01.02.00993
スプリングブランジャー	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25	10.01.02.00870
スプリングブランジャー	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG	10.01.02.00871
スプリングブランジャー	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50	10.01.02.00994
スプリングブランジャー	FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG	10.01.02.00995
スプリングブランジャー	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25	10.01.02.00843
スプリングブランジャー	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG	10.01.02.00862
スプリングブランジャー	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50	10.01.02.00996
スプリングブランジャー	FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG	10.01.02.00997
スプリングブランジャー	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25	10.01.02.00850
スプリングブランジャー	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG	10.01.02.00863
スプリングブランジャー	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50	10.01.02.00998
スプリングブランジャー	FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG	10.01.02.00999



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.03.00297