

Art.-Nr.: 10.01.03.00328




HTR-UNI 2N G2 110

ユニバーサルホルダー HTR-UNIは、個々のパーツの状態で納品されます。納品内容は以下の通りです。

- ネジ付きチューブ
- ボールクランプ
- 取付けネジ

アクセサリ：角型フレーム取付け用アダプタ、円形パイプ取付け用アダプタ、円形パイプ取付け用 径変換アダプタ、ネジ付きチューブ (長さ 80~200 mm)



デザインデータ HTR-UNI 2N G2 110

技術資料

属性	価値
作動温度	0 ~ 80 °C
グリップの長さ L1	110.00 mm
真空バッド接続	G1/4"-M
クロスビーム接続	2Tスロット

デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L1	110.00 mm
グリップの長さ L2	100.00 mm
グリップの長さ L	30.00 mm
幅B	44.00 mm
高さH	27.50 mm
外径D	59.00 mm
スレッドG1	G1/4"-M
スレッドG2	M6-M
グリップの長さ LG2	6.0 mm
L字型旋回角W	15.0 °



Art.-Nr.: 10.01.03.00328



技術資料

属性	値
質量	204.2 g
製品ファミリー	HTR-UNI



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.03.00328



データアクセサリーを注文する 10.01.03.00328

Typ		製品コード
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 10	10.08.02.00251
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 12	10.08.02.00208
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
ワンタッチホースコネクタ、ストレート	STV-GE G1/4-AG 8	10.08.02.00207
真空パッド用コネクタ	SAUG-ANB G1/4-AG 80	10.01.03.00292



スペアパーツの注文データ 10.01.03.00328

Typ		製品コード
真空パッド用コネクタ	SAUG-ANB G1/4-AG 110	10.01.03.00327

