

2枚取り防止

DBD 100x145 36 M42

Art.-Nr.: 10.01.04.00409



DBD 100x145 36 M42


2枚送り検出センサ用ホルダーは、単一部品として納品されます。

利用可能スペアパーツ:サクシジョンリング

利用可能アクセサリ:ホルダーシステム

技術資料

高さ H	145.00 mm
外径D	100.00 mm
スプリングストロークZ	36.0 mm
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	M42センサー



デザインデータ DBD 100x145 36 M42

デザインデータ

グripperの長さ L	80.00 mm
高さ H1	179.00 mm
高さ H	145.00 mm
外径D	100.00 mm
スレッドG1	M8-F
スプリングストロークZ	36.0 mm
径 Ds	99.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	32.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	60.0 mm
吸引ストローク Zs	5.0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.04.00409

2枚取り防止

DBD 100x145 36 M42



Art.-Nr.: 10.01.04.00409



技術資料

質量	1,030.00 g
----	------------



発注データ アクセサリ 10.01.04.00409

Typ		本数
ホルダーシステム	HTS DBD QC1-PL	10.01.04.00412
ホルダーシステム	HTS-A2 DBD	10.01.04.00411
ホルダーシステム	HTS-A2 DBD QC1-A	10.01.04.00413



発注データ スペアパーツ 10.01.04.00409

Typ		本数
吸着リング	SR-DBD 100 NBR-60	10.01.01.12591



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.04.00409