

2枚取り防止

DBD 100x189 80 M42



Art.-Nr.: 10.01.04.00415



DBD 100x189 80 M42

2枚送り検出センサ用ホルダーは、組み立てられた状態で納品されます。


スペアパーツ: 真空吸着パッド (リング形状)

アクセサリ: ホルダー

技術資料

属性	価値
高さ H	189.00 mm
外径D	100.00 mm
スプリングストロークZ	80.0 mm
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	M42センサー

デザインデータ



デザインデータ DBD 100x189 80 M42

属性	価値
グリッパーの長さ L	80.00 mm
高さ H1	223.00 mm
高さ H	189.00 mm
外径D	100.00 mm
スレッドG1	M8-F
スプリングストロークZ	80.0 mm
径 Ds	99.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	32.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	60.0 mm
吸引ストローク Zs	5.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.04.00415

2枚取り防止

DBD 100x189 80 M42



Art.-Nr.: 10.01.04.00415



技術資料

属性	価値
質量	1,105.00 g



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.04.00415



発注データ アクセサリ 10.01.04.00415

Typ		本数
ホルダーシステム	HTS DBD QC1-PL	10.01.04.00412
ホルダーシステム	HTS-A2 DBD	10.01.04.00411
ホルダーシステム	HTS-A2 DBD QC1-A	10.01.04.00413



発注データ ウェアパーツ 10.01.04.00415

Typ		本数
吸着リング	SR-DBD 100 NBR-60	10.01.01.12591



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.04.00415