

Art.-Nr.: 10.01.05.00071




SGO 15x5 NBR-55 N021

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ (LxW)	15 x 5

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	3.00 mm
高さ H	12.00 mm
ヘッド径 Dk	8.5 mm
呼び径 dn	1.20 mm
内径d1	6.0 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	0.7 mm
高さ H3	5.50 mm
真空パッド幅 Bs	4.60 mm
Ls	14.60 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGO 15x5 NBR-55 N021

Art.-Nr.: 10.01.05.00071


 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [シヨアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	3.10 N
質量	0.5 g
サイズ (LxW)	15 x 5
製品ファミリー	SGO

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00071


 データアクセサリーを注文する 10.01.05.00071

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N021 M5-AG DN200	10.01.05.00126
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N021 M5-IG DN200	10.01.05.00125