

Art.-Nr.: 10.01.05.00092

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	70,0 Shore A
Connexion	G1/4"-M
Dimension (Lxl)	90x30
Matière de l'insert	Aluminium

SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	26,00 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	3,5 mm
Largeur de la ventouse Bs	30,00 mm
Ls	90,00 mm
Lmax.(S)	92,50 mm
Bmax(S)	33,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SGON 90x30 NBR-70 G1/4-AG


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00092](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00092)

Art.-Nr.: 10.01.05.00092

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	70,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	35,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	112,60 N
Poids propre	34,80 g
Volume	9,473 cm <sup>3</sup>
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGON
Dimension (Lxl)	90x30

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.05.00092](http://www.schmalz.com/10.01.05.00092)

**Données de commande pièce de rechange 10.01.05.00092**

Typ		Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
Collier à oreilles	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

**Données de commande pièces d'usure 10.01.05.00092**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ovale)	SGO 90x30 NBR-70 N023	10.01.05.00156
Collier à oreilles	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

