

Ventosa piatta (ovale)

## SGON 75x25 NBR-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00093



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Connessione	G1/4"-IG
Dimensione (lxl)	75x25
Materiale del nipplo	Alluminio

SGON 75x25 NBR-55 G1/4-IG

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	36,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	2,8 mm
Larghezza ventosa Bs	25,00 mm
Ls	75,00 mm
Lmax.(S)	77,00 mm
Bmax(S)	27,50 mm

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGON 75x25 NBR-55 G1/4-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00093](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00093)

1

Art.-Nr.: 10.01.05.00093

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	30,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	78,30 N
Peso	26,4 g
Dimensione (lxl)	75 x 25
Volume	5,860 cm <sup>3</sup>
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGON

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.05.00093](http://www.schmalz.com/10.01.05.00093)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.05.00093**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
Morsetto a due orecchie	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.05.00093**

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (ovale)	SGO 75x25 NBR-55 N023	10.01.05.00155
Morsetto a due orecchie	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

