

Art.-Nr.: 10.01.05.00096



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Соединение	G1/4"-M
Размеры (ДхШ)	60x20
Материал ниппеля	алюминий

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

Присоска SGON (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде. Поставка состоит из:

- Присоска типа SGO – эластомерная деталь, поставляемая в различных размерах (LxW) и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Присоски размером 24 x 8 мм и более поставляются с зажимом с двумя проушинами

Доступные запасные части: присоска SGO, соединительный ниппель SA-NIP, зажим с двумя проушинами



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	26,00 mm
Номинальный диаметр dn	3,50 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	2,5 mm
Ширина присоски Bs	19,00 mm
Ls	59,00 mm
Lмакс.(S)	61,00 mm
Bмакс.(S)	22,00 mm

Примечание: Допустимые отклонения на размеры резиновых деталей в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00096



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	50,10 N
Вес	19,0 g
Объем	3,611 cm ³
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SGON
Размеры (ДхШ)	60x20

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00096



Данные для заказа Запасные части 10.01.05.00096

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
Зажим с двумя проушинами	ZOKL 15-18	10.07.10.00033



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.05.00096

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (овальная)	SGO 60x20 NBR-55 N023	10.01.05.00154
Зажим с двумя проушинами	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

