

Art.-Nr.: 10.01.05.00096

**Dati tecnici**


Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Connessione	G1/4"-AG
Dimensione (lxl)	60x20
Materiale del nipplo	Alluminio

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie

**Dati di costruzione**

Altezza H	26,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	2,5 mm
Larghezza ventosa Bs	19,00 mm
Ls	59,00 mm
Lmax.(S)	61,00 mm
Bmax(S)	22,00 mm

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00096

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	50,10 N
Peso	19,00 g
Volume	3,611 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGON
Dimensione (lxl)	60x20

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.05.00096**

Typ		Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121
Morsetto a due orecchie	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.05.00096**

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (ovale)	SGO 60x20 NBR-55 N023	10.01.05.00154
Morsetto a due orecchie	ZOKL 15-18	10.07.10.00033

