



Art.-Nr.: 10.01.05.00123



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Longitud L1	18,50 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de montaje	13,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	18,50 mm
Longitud L2	2,00 mm
Longitud L	13,00 mm
Diámetro exterior D2	6,0 mm
Diámetro exterior D	7,50 mm
Diámetro nominal dn	3,50 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Longitud L3	2,50 mm



Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 022
Peso	4,5 g
Material	Aluminio



Boquilla de conexión de ventosa

SA-NIP N022 G1/8-IG DN350



Art.-Nr.: 10.01.05.00123



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00123



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00123