


Art.-Nr.: 10.01.05.00124

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	18,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur d'adaptation	5,00 mm

SA-NIP N022 G1/8-AG DN350



Données de construction SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	18,50 mm
Longueur L2	2,00 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre extérieur D2	6,0 mm
Diamètre extérieur D	7,50 mm
Diamètre nominal dn	3,50 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Longueur L3	2,50 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 022
Poids propre	3,8 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N022 G1/8-AG DN350



Art.-Nr.: 10.01.05.00124



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.05.00124



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00124