

Ventosa plana (ovalada)

SGO 45x15 NBR-55 N023




Art.-Nr.: 10.01.05.00153



SGO 45x15 NBR-55 N023

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	45 x 15



Datos de diseño SGO 45x15 NBR-55 N023

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	8,00 mm
Altura H	21,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,5 mm
Diámetro nominal dn	3,00 mm
Diámetro interior d1	13,0 mm
Diámetro interior d	11,50 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Altura H3	10,00 mm
Anchura de ventosa Bs	14,40 mm
Ls	44,40 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00153

Ventosa plana (ovalada)

SGO 45x15 NBR-55 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.00153



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	28,20 N
Peso	6,3 g
Dimensión (LxAn)	45 x 15
Familia de productos	SGO

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00153



Pedir accesorios de datos 10.01.05.00153

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00153