




SPLO 300x30 NBR-55

様々なサイズをラインアップし、未吸着パッドのエア漏れを防ぐタッチバルブ付きタイプも選択することができます。



デザインデータ SPLO 300x30 NBR-55

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ (LxW)	300 x 30
高さ H	20.00 mm

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	6.00 mm
高さ H	20.00 mm
グリップの長さ Lk	320.00 mm
スプリングストロークZ	5.0 mm
真空パッド幅 Bs	30.00 mm
Ls	300.00 mm
Lmax.(S)	304.00 mm
Bmax.(S)	33.00 mm
著	30.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

真空パッド (長円)

SPLO 300x30 NBR-55



Art.-Nr.: 10.01.05.00184



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
吸着力 (-600mbar)	400.00 N
質量	600.0 g
サイズ (LxW)	300 x 30
ボリューム	32.431 cm ³
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPLO

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00184



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.05.00184