




SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ (LxW)	15 x 5



デザインデータ SGO 15x5 NBR-CO-55 N021

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.00 mm
高さ H	12.00 mm
ヘッド径 Dk	8.5 mm
呼び径 dn	1.20 mm
内径d1	6.0 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	0.7 mm
高さ H3	5.50 mm
真空パッド幅 Bs	4.60 mm
Ls	14.60 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.05.00225



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR-導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	3.10 N
質量	0.4 g
サイズ (LxW)	15 x 5
製品ファミリー	SGO

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00225



データアクセサリを注文する 10.01.05.00225

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N021 M5-AG DN200 10.01.05.00126
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N021 M5-IG DN200 10.01.05.00125

