

Art.-Nr.: 10.01.05.00231



SGON 24x8 NBR-CO-55 G1/8-AG

Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Conexión	G1/8"-MA
Dimensión (LxAn)	24x8
Material de la boquilla	Aluminio

La ventosa SGON (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGO – pieza elastomérica, disponible en diversas dimensiones (LxAn) y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas
- a partir de dimension 24 x 8 mm se suministra con arandela de seguridad

Repuestos disponibles: ventosa SGO, boquilla de conexión SA-NIP, arandela de seguridad



Datos de diseño SGON 24x8 NBR-CO-55 G1/8-AG

Datos de diseño

Altura H	17,00 mm
Diámetro nominal dn	1,50 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,0 mm
Anchura de ventosa Bs	8,00 mm
Ls	24,00 mm
Lmáx.(S)	24,50 mm
Bmax(S)	9,00 mm

Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00231

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR conductor
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	7,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	8,00 N
Peso	6,70 g
Volumen	0,327 cm ³
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGON
Dimensión (LxAn)	24x8

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.05.00231**

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350	10.01.05.00124
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350	10.01.05.00123
Arandela de seguridad	ZOKL 11-13	10.07.10.00032

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.05.00231**

Typ		Número de artículo
Ventosa plana (ovalada)	SGO 24x8 NBR-CO-55 N022	10.01.05.00227
Arandela de seguridad	ZOKL 11-13	10.07.10.00032

