

**Teknik veriler**


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Bağlantı	G1/8"-M
Boyutlar (LxW)	24x8
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SGON 24x8 NBR-CO-55 G1/8-AG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe



Tasarım verileri SGON 24x8 NBR-CO-55 G1/8-AG

Tasarım verileri

Yükseklik H	17,00 mm
Nominal çap dn	1,50 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	1,0 mm
Vantuz genişliği Bs	8,00 mm
Ls	24,00 mm
Lmaks.(S)	24,50 mm
Bmax(S)	9,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Düz vantuz (oval)

SGON 24x8 NBR-CO-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00231



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	8,00 N
Ağırlık	6,70 g
Cilt	0,327 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGON
Boyutlar (LxW)	24x8

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.05.00231

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N022 G1/8-AG DN350
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350
İki kulaklı kelepçe	ZOKL 11-13



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.05.00231

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (oval)	SGO 24x8 NBR-CO-55 N022
İki kulaklı kelepçe	ZOKL 11-13



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00231