

Flachsauger (oval)

## SGO 12x4 NBR-CO-55 N020


Art.-Nr.: 10.01.05.00237



SGO 12x4 NBR-CO-55 N020

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Abmessung (LxB)	12x4



Konstruktionsdaten SGO 12x4 NBR-CO-55 N020

### Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	9,30 mm
Höhe H	15,00 mm
Kopfdurchmesser Dk	8,0 mm
Nenndurchmesser dn	1,50 mm
Innendurchmesser d	4,20 mm
Federweg Z	0,5 mm
Saugerbreite Bs	4,00 mm
Ls	12,00 mm
Lmax(S)	13,00 mm
Bmax(S)	5,00 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00237

1

Flachsauger (oval)

## SGO 12x4 NBR-CO-55 N020



Art.-Nr.: 10.01.05.00237



### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Saugkraft (-600mbar)	1,80 N
Gewicht	0,50 g
Produktfamilie	SGO
Abmessung (LxB)	12x4

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m



### Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.01.05.00237](http://www.schmalz.com/10.01.05.00237)



### Bestell Daten Zubehör 10.01.05.00237

Typ	Artikelnummer
Saugeranschlussnippel	10.01.01.00312

