

Art.-Nr.: 10.01.05.00406



SGON 12x4 HT1-60 M5-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Connessione	M5-AG
Dimensione (lxl)	12x4
Materiale del nipplo	Alluminio
Proprietà del materiale	antitraccia

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
- A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie



Dati di costruzione SGON 12x4 HT1-60 M5-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	18,00 mm
Diámetro nominale dn	1,50 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	0,5 mm
Larghezza ventosa Bs	3,90 mm
Ls	11,90 mm
Lmax.(S)	13,00 mm
Bmax(S)	5,00 mm

Nota: tolleranze dimensionali accettabili per pezzi in gomma secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.05.00406

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	3,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1,80 N
Peso	2,9 g
Dimensione (lxl)	12 x 4
Volume	0,173 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGON

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.05.00406

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.05.00406**

Typ	codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N020 M5-AG DN180
	10.01.01.00312

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.05.00406**

Typ	codice articolo
Aspiratore piatto (ovale)	SGO 12x4 HT1-60 N020
	10.01.05.00428

