**Teknik veriler**


Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Bağlantı	G1/4"-M
Boyutlar (LxW)	75x25
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özelliği	iz bırakmayan

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe



Tasarım verileri SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG

Tasarım verileri

Yükseklik H	26,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	2,8 mm
Vantuz genişliği Bs	25,00 mm
Ls	75,00 mm
Lmaks.(S)	77,00 mm
Bmax(S)	27,50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Düz vantuz (oval)

SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00413



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	78,30 N
Ağırlık	26,90 g
Cilt	5,860 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGON
Boyutlar (LxW)	75x25

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.05.00413

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350
İki kulaklı kelepçe	ZOKL 15-18



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.05.00413

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (oval)	SGO 75x25 HT1-60 N023



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00413