


SGO 4x2 HT1-60 N003

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ (LxW)	4 x 2
材質	ノンマーキング



デザインデータ SGO 4x2 HT1-60 N003

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	1.50 mm
高さ H	6.00 mm
ヘッド径 Dk	6.0 mm
呼び径 dn	1.20 mm
内径d	1.50 mm
スプリングストロークZ	0.5 mm
真空パッド幅 Bs	2.00 mm
Ls	4.00 mm
Lmax.(S)	4.50 mm
Bmax(S)	2.50 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.05.00426



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	0.40 N
質量	1.0 g
サイズ (LxW)	4 x 2
製品ファミリー	SGO

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00426



データアクセサリを注文する 10.01.05.00426

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316

