


Ventosa plana (ovalada)

SGO 75x25 HT1-60 N023

Art.-Nr.: 10.01.05.00441



SGO 75x25 HT1-60 N023



Datos de diseño SGO 75x25 HT1-60 N023

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	75 x 25
Propiedades del material	no deja marcas

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	8,00 mm
Altura H	21,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	17,5 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Diámetro interior d1	13,0 mm
Diámetro interior d	11,50 mm
Recorrido de resorte Z	2,8 mm
Altura H3	10,00 mm
Anchura de ventosa Bs	24,00 mm
Ls	74,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00441

Ventosa plana (ovalada)

SGO 75x25 HT1-60 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.00441



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	78,30 N
Peso	17,8 g
Dimensión (LxAn)	75 x 25
Familia de productos	SGO

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.05.00441



Pedir accesorios de datos 10.01.05.00441

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00441