




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ (LxW)	60 x 23
接続	G3/8-IG
ニップル材質	ニッケルめっき

SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

長円フラット真空パッド SAOF-HT2: 様々なサイズをラインアップ、ニップルが取り付けられた状態で納品されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	26.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	3.0 mm
真空パッド幅 Bs	21.60 mm
Ls	60.60 mm
Lmax.(S)	64.00 mm
Bmax(S)	25.00 mm

デザインデータ SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.00741



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
吸着力 (-600mbar)	57.00 N
質量	44.7 g
サイズ (LxW)	60 x 23
水平方向の力	36.0 N
ボリューム	3.890 cm ³
温度耐性	200.0 °C
折りたたみ式本数	0.0
接続	G3/8-F
製品ファミリー	SAOF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.05.00741

