

長円フラット真空パッド

## SAOF 60x23 HT2-65 RA

Art.-Nr.: 10.01.05.00847




### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ (LxW)	60 x 23
接続	RA
ニップル材質	アルミ

SAOF 60x23 HT2-65 RA

長円フラット真空パッド SAOF-HT2: 様々なサイズをラインアップ、ニップルが取り付けられた状態で納品されます。



デザインデータ SAOF 60x23 HT2-65 RA

### デザインデータ

属性	値
高さ H	21.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スプリングストロークz	3.0 mm
グリッパーの長さ L4	32.00 mm
真空パッド幅 Bs	21.60 mm
Ls	60.60 mm
Lmax.(S)	64.00 mm
Bmax(S)	25.00 mm




長円フラット真空パッド

## SAOF 60x23 HT2-65 RA



Art.-Nr.: 10.01.05.00847



### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
吸着力 (-600mbar)	57.00 N
質量	33.50 g
サイズ (LxW)	60 x 23
水平方向の力	37.0 N
ボリューム	3.890 cm <sup>3</sup>
温度耐性	200.0 °C
折りたたみ式本数	0.0
接続	角アダプタ
製品ファミリー	SAOF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空中で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



### その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.05.00847](http://www.schmalz.co.jp/10.01.05.00847)

