



SGON 12x4 NBR-ESD-55 M5-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Bağlantı	M5-M
Boyutlar (LxW)	12x4
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe



Tasarım verileri SGON 12x4 NBR-ESD-55 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	18,00 mm
Nominal çap dn	1,50 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	4,5 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	0,5 mm
Vantuz genişliği Bs	3,90 mm
Ls	11,90 mm
Lmaks.(S)	13,00 mm
Bmax(S)	5,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Art.-Nr.: 10.01.05.00940

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	3,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1,80 N
Ağırlık	2,9 g
Cilt	0,173 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGON
Boyutlar (LxW)	12x4

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.00940

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.05.00940**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (oval)	SGO 12x4 NBR-ESD-55 N020 10.01.05.00930
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N020 M5-AG DN180 10.01.01.00312

