

**Teknik veriler**


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Bağlantı	M5-M
Boyutlar (LxW)	15x5
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-AG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

**Tasarım verileri SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-AG****Tasarım verileri**

Yükseklik H	17,00 mm
Nominal çap dn	1,20 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	0,7 mm
Vantuz genişliği Bs	5,00 mm
Ls	15,00 mm
Lmaks.(S)	15,50 mm
Bmax(S)	5,50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Düz vantuz (oval)

SGON 15x5 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00941



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	3,10 N
Ağırlık	3,40 g
Cilt	0,175 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGON
Boyutlar (LxW)	15x5

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.05.00941

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (oval)	SGO 15x5 NBR-ESD-55 N021
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N021 M5-AG DN200



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00941