

**Teknik veriler**


Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Bağlantı	M5-F
Boyutlar (LxW)	18x6
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe

**Tasarım verileri SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG****Tasarım verileri**

Yükseklik H	22,00 mm
Nominal çap dn	1,50 mm
Diş G1	M5-F
Diş uzunluğu LG1	5,5 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	0,8 mm
Vantuz genişliği Bs	6,00 mm
Ls	18,00 mm
Lmaks.(S)	18,50 mm
Bmax(S)	7,00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Düz vantuz (oval)

SGON 18x6 NBR-ESD-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.05.00944



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	4,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	4,50 N
Ağırlık	3,80 g
Cilt	0,205 cm ³
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGON
Boyutlar (LxW)	18x6

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.05.00944

Typ		Ürün numarası
Düz vantuz (oval)	SGO 18x6 NBR-ESD-55 N021	10.01.05.00932
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N021 M5-IG DN200	10.01.05.00125



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00944