

Ventouse plate (ovale)

## SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.05.00947



### Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Connexion	G1/8"-M
Dimension (LxL)	30x10
Matière de l'insert	Aluminium

SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (LxL) et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles



Données de construction SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre nominal dn	2,50 mm
Filetage G1	G1/8"-M
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,5 mm
Largeur de la ventouse Bs	9,40 mm
Ls	29,40 mm
Lmax.(S)	30,50 mm
Bmax(S)	11,50 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00947](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00947)

1

Ventouse plate (ovale)

## SGON 30x10 NBR-ESD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.05.00947



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	12,20 N
Poids propre	6,8 g
Volume	0,516 cm <sup>3</sup>
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGON
Dimension (Lxl)	30x10

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.05.00947](http://www.schmalz.com/10.01.05.00947)



### Données de commande pièce de rechange 10.01.05.00947

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ovale)	10.01.05.00935
Insert de raccordement de ventouse	10.01.05.00124



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00947](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.00947)

2