


Ventosa plana (ovalada)

SGO 90x30 SI-HD-65 N023

Art.-Nr.: 10.01.05.01041



SGO 90x30 SI-HD-65 N023



Datos de diseño SGO 90x30 SI-HD-65 N023

Datos técnicos

Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	90x30

Datos de diseño

Altura H2	8,00 mm
Altura H	21,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	17,5 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Diámetro interior d1	13,0 mm
Diámetro interior d	11,50 mm
Recorrido de resorte Z	3,5 mm
Altura H3	10,00 mm
Anchura de ventosa Bs	29,00 mm
Ls	89,00 mm
Lmáx.(S)	92,50 mm
Bmax(S)	33,00 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01041

Ventosa plana (ovalada)

SGO 90x30 SI-HD-65 N023



Art.-Nr.: 10.01.05.01041



Datos técnicos

Material de ventosa	Silicona SI-HD
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	112,60 N
Peso	25,70 g
Familia de productos	SGO
Dimensión (LxAn)	90x30

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Datos de pedido accesorios 10.01.05.01041

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N023 G1/4-AG DN350	10.01.05.00122
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N023 G1/4-IG DN350	10.01.05.00121



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.05.01041