




SGON 4x2 SI-HD-65 M3-AG


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Bağlantı	M3-M
Boyutlar (LxW)	4x2
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe



Tasarım verileri SGON 4x2 SI-HD-65 M3-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	8.00 mm
Nominal çap dn	1.00 mm
Diş G1	M3-M
Diş uzunluğu LG1	3.0 mm
Anahtar boyutu SW1	5.0 mm
Yay stroku Z	0.5 mm
Vantuz genişliği Bs	2.00 mm
Ls	4.00 mm
Lmaks.(S)	4.50 mm
Bmax(S)	2.50 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Art.-Nr.: 10.01.05.01045

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliđi [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum apı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İř parası yarıapı dak (dışbükey)	1.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	0.42 N
Ağırlık	2.0 g
Cilt	0.018 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SGON
Boyutlar (LxW)	4x2

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.01045

**Yedek paralar için sipariř verileri 10.01.05.01045**

Typ	Ürün numarası
Flat suction cup (oval)	SGO 4x2 SI-HD-65 N003 10.01.05.01026
Vantuz bađlantı nipelı	SA-NIP N003 M3-AG DN100 10.01.01.00316

