



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Bağlantı	G 1/8" -F
Boyutlar (LxW)	24x8
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG

Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipel) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGO tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli boyutlarda (LxW) ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- 24 x 8 mm ve daha büyük boyuttaki kaplar iki kulaklı bir kelepçe ile teslim edilir

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	25.00 mm
Nominal çap dn	1.50 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	9.0 mm
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Yay stroku Z	1.0 mm
Vantuz genişliği Bs	8.00 mm
Ls	24.00 mm
Lmaks.(S)	24.50 mm
Bmax(S)	9.00 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca kauçuk parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları.

Tasarım verileri SGON 24x8 SI-HD-65 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.05.01051

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliđi [Shore A]	65.0 Shore A
Hortum apı (tavsiye edilen) d	4.0 mm
İř parası yarıapı dak (dışbükey)	7.5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	8.00 N
Ağırlık	7.4 g
Cilt	0.327 cm ³
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SGON

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.05.01051

**Yedek paralar için sipariř verileri 10.01.05.01051**

Typ		Ürün numarası
Flat suction cup (oval)	SGO 24x8 SI-HD-65 N022	10.01.05.01036
Vantuz bağlantı nıpelı	SA-NIP N022 G1/8-IG DN350	10.01.05.00123
İki kulaklı kelepe	ZOKL 11-13	10.07.10.00032

